


ÉTAPE 3 : IMPRESSION



Matériaux

✓ PLA, PETG, Filaflex, ... ✗ ABS
Diamètre du fil Ø 2,85mm




Dimensions Max


L : 230mm / l : 225mm / H : 205mm

Logiciels (tranchage) Cura, Reapeter Host, IdeaMaker, Slic3r


1 CHARGER LA MATIÈRE



2 CHARGER SON FICHIER



3 LANCER L'IMPRESSION



RAPPEL :

LES 3 ÉTAPES
DE L'IMPRESSION 3D



ÉTAPE 1.
MODÉLISATION



ÉTAPE 2.
TRANCHAGE



ÉTAPE 3.
IMPRESSION

NOTA BENE

TUTORIEL
VIDÉO

