
## Fichier:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 3 - Cama Caliente 20.jpg



Taille de cet aperçu :800 × 534 pixels.

Fichier d'origine (838 × 559 pixels, taille du fichier : 108 Kio, type MIME : image/jpeg)

Archivo subido con MsUpload on Montaje\_de\_P3steel\_por\_HTA3D\_-\_Tutorial\_3\_-\_Cama\_Caliente

## Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	2 octobre 2018 à 17:04		838 × 559	HTA3D (discussion   contributions)	Archivo subido con MsUpload on
			(108 Kio)		Montaje_de_P3steel_por_HTA3D
					_Tutorial_3Cama_Caliente
	2 octobre 2018 à 16:58		838 × 670	HTA3D (discussion   contributions)	Archivo subido con MsUpload on
			(122 Kio)		Montaje_de_P3steel_por_HTA3D
					_Tutorial_3Cama_Caliente

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

## Utilisation du fichier

Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :

Fichier: Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 3 - Cama Caliente 20a.jpg

Aucune page n'utilise ce fichier.

## Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

1	000	
Largeur	838 px	

Hauteur	670 px	
	8	
Bits par composante	8	
	8	
Modèle colorimétrique	RGB	
Orientation	Normale	
Composantes par pixel	3	
Résolution horizontale	72 ppp	
Résolution verticale	72 ppp	
Logiciel utilisé	Adobe Photoshop CC (Windows)	
Date de modification du fichier	2 octobre 2018 à 18:03	
Version EXIF	2.21	
Espace colorimétrique	Non calibré	
Date de la numérisation	2 octobre 2018 à 16:16	
Date de la dernière modification	2 octobre 2018 à 20:03	
des métadonnées		
Identifiant unique du document	xmp.did:500f3ad4-e15c-e84e-a290-	
original	1ee12870a5cb	
version IIM	47 636	