


Fichier:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 6 - Electrónica Dual 21.jpg



Taille de cet aperçu : 600 × 600 pixels.

Fichier d'origine (1 080 × 1 080 pixels, taille du fichier : 172 Kio, type MIME : image/jpeg)

Montaje_de_P3steel_por_HTA3D_-_Tutorial_6_-_Electrónica_Dual_21

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

| | Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| actuel | 10 janvier 2019 à 16:28 |  | 1 080 × 1 080 (172 Kio) | HTA3D (discussion contributions) | Montaje_de_P3steel_por_HTA3D_-_Tutorial_6_-_Electrónica_Dual_21 |

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 6 - Electrónica Dual

Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 6 - Electrónica Dual/es

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

| | |
|-------------|---------|
| Orientation | Normale |
|-------------|---------|

| | |
|--|--|
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Logiciel utilisé | Adobe Photoshop CC (Windows) |
| Date de modification du fichier | 10 janvier 2019 à 16:27 |
| Espace colorimétrique | Non calibré |
| Date de la numérisation | 14 décembre 2018 à 14:20 |
| Date de la dernière modification des métadonnées | 10 janvier 2019 à 17:27 |
| Identifiant unique du document original | xmp.did:7e410150-6c22-e04f-a035-5989f5a0114a |