

# Fichier:Stick Arcade 2 joueurs - D coupe laser IMG 5991.JPG



Taille de cet aperçu : 800 × 533 pixels.

Fichier d'origine (1 555 × 1 036 pixels, taille du fichier : 324 Kio, type MIME : image/jpeg)

Stick\_Arcade\_2\_joueurs\_-\_D\_coupe\_laser\_IMG\_5991

## Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	13 mai 2020 à 18:47		1 555 × 1 036 (324 Kio)	Edulab - Université Rennes 2 (discussion   contributions)	Stick_Arcade_2_joueurs_-_D_coupe_laser_IMG_5991

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

## Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

## Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Fabricant de l'appareil photo	Canon
Modèle de l'appareil photo	Canon EOS 700D
Temps d'exposition	1/100 s (0,01 s)
Ouverture	f/5,6
Sensibilité ISO	1 600
Date de la prise originelle	7 avril 2019 à 14:10
Longueur focale	18 mm
Orientation	Normale

Résolution horizontale	72 ppp
Résolution verticale	72 ppp
Date de modification du fichier	7 avril 2019 à 14:10
Programme d'exposition	Programme normal
Version EXIF	2.3
Date de la numérisation	7 avril 2019 à 14:10
Signification de chaque composante	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. N'existe pas
vitesse d'obturation de l'APEX	6,625
Ouverture de l'APEX	5
Correction d'exposition	-0,3333333333333333
Ouverture maximale	3,5635948721391 APEX (f/3,44)
Mode de mesure	Modèle
Flash	Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire
Date en fraction de seconde	00
Date de la prise originelle	00
Date de la numérisation	00
Version FlashPix prise en charge	0 100
Espace colorimétrique	sRGB
Résolution horizontale du plan focal	5 798,6577181208
Résolution verticale du plan focal	5 788,9447236181
Unité de résolution du plan focal	Pouce
Rendu personnalisé	Procédé normal
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Manuelle
Type de capture de la scène	Standard